



Gyrophare rotatif sur tige rigide 12 Volts ou 12/24 Volts

USAGE ROUTIER

H 240 x Ø 127 mm

Entraînement par courroie

Les modèles 12/24 Volts sont mis sous tension en 12 ou 24 Volts selon la position de la courroie.
(Voir fiche mise en oeuvre gyro GF - 12/24 Volts)

Homologué R65

Cabochon de rechange orange Réf. GF10211

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
GF30011	12 Volts 55 Watts - Livré avec ampoule H1	28